




**Außenhaut: Aufmaße**

Spant	Breiten a.M.S		Sente v. Schnitt mit CWL	Höhen über CWL Schnitt	
	CWL	WL5		II	III
0	2010	3025	400	1575	
1	2400	2290	725	780	
2	2740	3700	1015	350	
3	3060	3990	1260	60	
4	3370	4240	1490	-210	
5	3620	4470	1700		
6	3910	4675	1900		1360
7	4130	4875	2090		840
8	4360	5045	2260		500
9	4580	5210	2430		150
10	4775	5360	2585		-125
11	4960	5500	2740		-410
12	5120	5620	2885		-670
13	5290	5725	3020		-920
14	5420	5830	3130		
15	5550	5910	3235		
16	5665	5990	3340		
17	5780	6060	3440		

**Aufgabe:**



Die Außenhautplatte H2 ist 1:10 anzuzeichnen. Dafür ist der entsprechende Teil des Spantenrisses nach vorliegender Skizze zu konstruieren. Die durchlaufenden Stöße liegen 200 mm vor Spt. 2 und Spt. 11